


Skärmgardiner




Systemöversikt

Manövreringssätt	Dimensioner		Användnings- områden				Profil			Tillbehör / Användningsområden					Monterings- sätt			Monterings- tytor			System			
			Stöppning	Mittöppning	Gardinpaket mitten	Assymetrisk	Profilnummer	Dimensioner i mm			Glidkanal (mm)	Antal glidkanaler	Min. böjradie (mm)	Rullglid eller glid finns	Med Motor*	Radiokontroll	Enkel rengöring av textil	Wave Panel	Takmontering	Väggmontering		Infälld montering	Trä	Betong
	8	4 m	●	●	●	●	10122 / 10123 / 10124 / 10125	Olika profilval	4.2	2-5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	6 m	4 m	●	●	●																			
	8	3 m	●	●	●	●	10132 / 10133 / 10134 / 10135	Olika profilval	4.2	2-5	150					●		●	●		●	●	●	●
	6 m	3 m	●	●	●	●																		
	8	2.8 m	●	●	●	●	6010									●	●	●			●	●	●	●
Kopplade vagnar	6.05 m	2.8 m	●	●	●	●																		


*Med system Silent Gliss 5100 & 5600

Profiler för Silent Gliss 2700 & 2730

Silent Gliss 2700




Silent Gliss 2730




Manövreringssätt för Silent Gliss 2700 & 2730

Silent Gliss 2700




Silent Gliss 2730



Profilkombinationer möjliga med Silent Gliss 2700

Silent Gliss 2700



Indelningsalternativ

Silent Gliss 2700 & 2730 Indelningsalternativ



Detta är bara exempel på indelningsalternativ.

www.silentgliss.se

Silent Gliss Nordic AB
Box 9008
200 39 MALMÖ
T: 040-55 52 50
E: info@silentgliss.se